

① Ampullen

Auch Rollrandflaschen genannt, aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.

Klarglas

Volumen ml	Höhe mm	Ø mm	Hals-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
1,0 ¹⁾	32	11	11	12 00 40001	100
4,0 ^{a)}	45	15	13	12 00 40004	100
5,0 ¹⁾	38	20	20	12 00 40005	100
5,0 ^{b)}	38	22	20	12 00 40006	100
10,0 ^{b)}	47	23	20	12 00 40010	100
10,0 ^{c)}	45	22	20	12 00 40011	100
10,0 ¹⁾	55	20	20	12 00 40012	100
20,0 ^{d)}	75	23	20	12 00 40020	100
20,0 ²⁾	75	23	20	12 00 40022	100
25,0 ¹⁾	65	30	20	12 00 40025	100
50,0 ¹⁾	101	31	20	12 00 40050	100
100,0 ³⁾	95	52	20	12 00 40100	88

① Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

1) Mit flachem Boden und Rand nach DIN 58366 Teil 1.

2) Mit abgerundeten Bodenkanten und Spezialrollrand.

3) Hergestellt aus Glas der 3. hydrolytischen Klasse.

Passend für Autosampler der Firma:

a) Waters, Modell WISP mit 48er Probenabtablett.

b) Carlo-Erba, Modell HS 250.

c) DANI, Head-Space-Probengeber.

d) Perkin-Elmer, Head-Space Probengeber 740 und 745.

② Aluminium-Bördelkappen

Zum Verschließen der oben aufgeführten Vials. Die aufgeführten Kappengrößen passen zu dem gleich großen Hals-Ø. Diese Verschlüsse haben ein Loch und sind mit Dichtscheiben ausgestattet.

Dichtscheibe Farbe/Material	Kappen-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
Roter PTFE-kaschierter Gummi	11	12 00 42011	100
Farblos PTFE-kaschierter Butylgummi	13	12 00 42013	100
PTFE-kaschierter Butylgummi	20	12 00 42020	100
PTFE-beschichteter Silicongummi ¹⁾	20	12 00 42024	100
Head-Space Kappe mit Butyl/PTFE ²⁾	20	12 00 42026	100
Head-Space Kappe mit Silicon/PTFE ²⁾	20	12 00 42027	100

① Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

1) Spezielle magnetische Lochkappe für Shimadzu Head-Space Sampler HSS-2B

2) Hierbei handelt es sich um Verschlüsse, welche speziell für die Head-Space Analytik geeignet sind, da die Alukappen mit Sollbruchstellen ausgestattet sind und somit bei evtl. Überdruck die Flasche nicht platzen kann.

Weiteres Zubehör

Artikel	Kappen-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
Alukappen ohne Dichtung, mit Loch	20	12 00 42021	100
Alukappen ohne Dichtung, Ganzabris	20	10 00 40025	100
Gummistopfen aus Butylgummi	20	12 00 42022	100

① Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

